

Questionnaire Accumulateur (page 1/2)Société: _____
Dénomination du projet: _____
E-Mail: _____
Application: _____Ville: _____
Responsable: _____
Téléphone.: _____
Besoin: _____ pièces / an**Remarque:**L'accumulateur adapté peut être simulé avec le logiciel HYDAC Accumulator Simulation Program ASP.
Téléchargement sous www.hydac.com.**Type d'accumulateur** accumulateur à vessie accumulateur à piston accumulateur à membrane _____**Fluides**Fluide: _____
Densité: _____ kg/m³Viscosité à 20 °C: _____ cSt
Viscosité à la température de service: _____ cSt**Fonctionnement de la pompe** Fonctionnement en continu Arrêt d'urgence**Données concernant l'accumulateur**Pression de service max.: _____ bar
Pression de service min: _____ bar
Pression de gonflage à 20 °C (azote): _____ bar
(voir à cet effet le Catalogue des Produits n° 30.000, Chapitre Détermination)
Température ambiante: _____ °C
Température de service: _____ °C
Durée complète du cycle: _____ sec**Cycle du récepteur et débit pour une pompe et un récepteur:**Courant de décharge de l'accumulateur: _____ l/min
Débit de décharge de l'accumulateur: _____ sec
Débit de la pompe: _____ l/min
La pompe fonctionne en continu:
Démarrage de la pompe après décharge: **Alternative:**

Cycle du récepteur et débit pour plusieurs pompes et/ou récepteurs (voir page 2)

Indications complémentaires concernant l'accumulateurBranche: _____
Pays d'installation: _____
Code de calcul/réception: _____
Spécification: _____**Matières***Corps de l'accumulateur: _____
Raccordement fluide: _____
Elastomère: _____**Informations complémentaires**Dimensions maxi. disponibles: _____ mm
(hauteur x Ø ext.)
Raccordement hydraulique: Type: _____
(fileté intérieur: _____
 extérieur: _____)
Norme: _____
Raccordement gaz: _____
Couleur / revêtement: _____
Protection contre la corrosion: intérieur extérieur
Pièces de rechange /
accessoires: voir www.hydac.com
sous Produits/Accumulateurs
hydropneumatiques

* en fonction de la température de service et/ou de la compatibilité aux fluides

Remarques: _____

Date: _____

Nom: _____

Questionnaire Accumulateur (page 2/2)

Cycle de restitution et de débit dans le cas de plusieurs pompes et/ou récepteurs:

Désignation / exemple:


Q_V = débit du récepteur (l/sec)

EV = instant d'enclenchement du récepteur (sec)

AV = instant de déclenchement du récepteur (sec)

EP = instant de mise en route de la pompe (sec)

AP = instant d'arrêt de la pompe (sec)



Indiquer ici les données du cycle:

Nombre de récepteurs: _____

Nombre de pompes: _____

Q_{V1} = _____ E_{V1} = _____ A_{V1} = _____

Q_{P1} = _____ E_{P1} = _____ A_{P1} = _____

Q_{V2} = _____ E_{V2} = _____ A_{V2} = _____

Q_{P2} = _____ E_{P2} = _____ A_{P2} = _____

Q_{V3} = _____ E_{V3} = _____ A_{V3} = _____

Q_{P3} = _____ E_{P3} = _____ A_{P3} = _____

Q_{V4} = _____ E_{V4} = _____ A_{V4} = _____

Q_{P4} = _____ E_{P4} = _____ A_{P4} = _____

